


Montagehinweise

F&B Tec Becherspender Serie BD40 (BD130)


1. Loch in Theke, Möbelstück oder Gehäuse aussägen.



Benötigter Ausschnitt:


BD40-43	145 mm
BD44-47	124 mm
BD48	168 mm
BD49	83 mm

2. Den Kunststoffkragen gegen den Uhrzeigersinn verdrehen und abnehmen.
3. Die Dispenserröhre mit Rundkopfschrauben durch den Montagering befestigen.




4. Die richtige Größe des Silikonrings anhand der umseitigen Tabelle auswählen.


5. Den ausgewählten Silikonring in den Kragen einsetzen.



6. Den Kragen wieder durch eine Drehung im Uhrzeigersinn am Montagering befestigen.



7. Zur Füllung des Dispensers schieben Sie eine Stange Becher mit der Öffnung nach unten durch den Silikonring in die Spenderröhre.



Auswahl des richtigen Silikonrings

Becherrand- durchmesser	Kennzeichnung	Ringgröße	Artikelnummer
73 – 79mm	o	Klein	430 042
80 – 88mm	oo	Mittel	430 043
89 – 94mm	ooo	Groß	430 044
95 – 99mm	oooo	Extra Groß	430 045

Durch verschiedene Materialien und unterschiedliche Randprofile von Bechern empfiehlt es sich, auszuprobieren welcher Ring am besten funktioniert, wenn der Becherranddurchmesser im Grenzwertbereich liegt.

Hinweis:

BD130 = BD46 + Drahtgestell für Anbau (Kragen schwarz)

BD131 = BD47 + Drahtgestell für Anbau (Kragen chrom)

BD132 = BD42 + Drahtgestell für Anbau (Kragen schwarz)

BD133 = BD43 + Drahtgestell für Anbau (Kragen chrom)

Weitere Produkte aus unserem F&B Tec Spendersortiment:

Standfüße für Becherspender und dazu passende Deckelspender.

